
Silssystem

Silos modulari per interni in tessuto antistatico
HT Trevira, brevettato CEPI



**Estrazione con cono vibrante
e distributore multilinea**

Equipotentialità




Tetto filtrante

**Sistemi di sicurezza per evitare
sovrappressione e depressione**

Modularità

Flessibilità strutturale

Stoccaggio solidi & liquidi
Silssystem

www.cepilos.com
cepilos.com/contact
cepilos    ..





Panificazione
e biscotti



Pasticceria



Pasta &
Cereali



Latticini



Premix



Alimenti per
l'infanzia e
funzionali



Mangimistica



Bevande



Chimico

Silos modulari per interni in tessuto antistatico HT Trevira, brevettato CEPI. Estrazione con cono vibrante e distributore multilinea. Le soluzioni in tessuto offrono flessibilità strutturale e sono più personalizzabili di quelle in acciaio o alluminio, e le proprietà antistatiche del tessuto Trevira impediscono la formazione di elettricità statica, ottimizzando la sicurezza alimentare. Il tessuto Trevira garantisce un eccellente equilibrio fra il prodotto e ambiente e lascia respirare il prodotto. L'ampia superficie di scambio fa sì che in caso di stoccaggio climatizzato la temperatura del prodotto si adegui più velocemente a quella dell'ambiente.

Equipotenzialità garantita attraverso tecnologia brevettata e conformità ATEX. Dotato di tetto filtrante e sistemi di sicurezza per evitare sovrappressione e depressione durante carico e stoccaggio, Silsystem risponde ai massimi standard di igiene e sicurezza ed è conforme a tutte le norme pertinenti.

Tutte le operazioni sono automatizzate con tracciabilità completa e controllo peso in tempo reale.



Silos modello Silsystem con stazione di carico



Stoccaggio solidi & liquidi
Silsystem

www.cepilos.com
cepilos.com/contact
cepilos



Equipotenzialità (brevetto)

Tetto filtrante

Sistema di sicurezza contro sovrappressione e depressione e sistema di sicurezza CEPATIC per evitare sovrappressione al carico del silo

Estrazione con cono vibrante e distributore multilinea

Dosaggio con valvola a farfalla, stellare o coclea ATEX

Pesatura con celle e controllo del peso in tempo reale con processore WP104

Automazione integrata e completa tracciabilità


Trasporto pneumatico

- ① Sistema di pesatura SWS con celle
- ② Valvola di sovrappressione
- ③ Estrazione con cono vibrante e distributore multilinea
- ④ Dosaggio con valvola a farfalla, stellare o coclea ATEX






Silssystem con stazione per microingredienti, vibrosetaccio in linea pneumatica e controllo del peso; gruppo Silssystem



Tessuto antistatic HT Trevira; Pesatura Silo con processore WP



Estrazione con cono vibrante; Estrazione in aspirazione diretta



**Sistemi di stoccaggio
 e movimentazione
 per l'industria alimentare
 dal 1985**



Analisi di prodotto e processo
Progettazione meccanica ed elettronica
Produzione diretta
Project management
Logistica, installazione e avviamento
Monitoraggio e servizio clienti



Panificazione
Pasticceria
Pasta & Cereali
Latticini
Premix

Alimenti funzionali
Alimenti per l'infanzia
Mangimistica
Chimico
Farmaceutico